

E10881




Prolongador

VDOGH040VAS0002E04STGH040VAS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVT043

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 250 AC / < 300 DC
Corriente máxima total [A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Grado de protección	IP 68; IP 69K

Datos mecánicos

Materiales	PVC
Material del cuerpo	PVC
Material de la tuerca de unión	inox (1.4404 / 316L)

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E10881




Prolongador

VDOGH040VAS0002E04STGH040VAS

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PVC, naranja, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

