




Conector hembra a cablear


SDOGK190MSSFKPG



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Corriente máxima total	[A]	7,5
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 65
Datos mecánicos		
Peso	[g]	82,4
Dimensiones	[mm]	26 x 26 x 49
Materiales		latón niquelado
Material del cuerpo		latón, niquelado
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica	
Soldadura: ...1 mm ² ; funda del cable: Ø 10...14 mm	

Conexión eléctrica - Toma	
Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón, niquelado; bloqueo: latón, niquelado	



E10887



Conector hembra a cablear

SDOGK190MSSFKPG

Conexión

