




Cable de conexión con conector hembra

ADOAF030ZDS0002A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC/DC
Clase de protección		III

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	17 x 10 x 27
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión

Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica		
Cable: 2 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)		

Conexión eléctrica - Toma		
Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión		



E10889



Cable de conexión con conector hembra

ADOAF030ZDS0002A03

Conexión



BN =	Colores de los hilos :	marrón
BK =		negro
BU =		azul