




Cable de conexión con conector hembra

ADOGK120MSS0005A

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 65

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	26 x 26 x 49
Materiales		latón niquelado
Material del cuerpo		latón, niquelado
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR; 12 x 1,0 mm ² (128 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón, niquelado; bloqueo: latón, niquelado



E10895



Cable de conexión con conector hembra

ADOGK120MSS0005A

Conexión

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE