


E10922



Caja repartidora

ZDO8F039MSS0010A10

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	2
Corriente máxima total [A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-15...90
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central	8

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	8 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E10922



Caja repartidora

ZDO8F039MSS0010A10

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR / PVC, Libre de halógenos, negro, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M8; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm




E10922



Caja repartidora

ZDO8F039MSS0010A10

Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo