




Prolongador

VDOGG030--S00,6H03STGF030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Sistema	Libre de halógenos
---------	--------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...55 DC
Clase de protección	III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 65

Datos mecánicos


Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



E10924



Prolongador

VDOGG030--S00,6H03STGF030MSS

Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, TPU, Libre de halógenos; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

