




Prolongador

VDOGF030MSS00,6H03STGF030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



| Campo de aplicación                 |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Sistema                             | Libre de halógenos |
| Datos eléctricos                    |                    |
| Tensión de alimentación [V]         | 10...55 DC         |
| Clase de protección                 | III                |
| Condiciones ambientales             |                    |
| Temperatura ambiente [°C]           | -25...90           |
| Grado de protección                 | IP 67              |
| Datos mecánicos                     |                    |
| Materiales                          | TPU                |
| Material del cuerpo                 | TPU                |
| Material de la tuerca de unión      | latón, niquelado   |
| Notas                               |                    |
| Cantidad por pack                   | 1 unid.            |
| Conexión eléctrica - Conector macho |                    |

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



# E10928




## Prolongador

VDOGF030MSS00,6H03STGF030MSS

### Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, Libre de halógenos; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Conexión



### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

