


## Prolongador

VDOAH042MSS0002H03STGF030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



## Campo de aplicación

Sistema	Libre de halógenos
---------	--------------------

## Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Clase de protección	III

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67

## Datos mecánicos

Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

## Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

## Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

## Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



# E10942




## Prolongador

VDOAH042MSS0002H03STGF030MSS

### Conexión eléctrica

Cable: 2 m, Libre de halógenos; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Conexión



### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

