

# E10946




## Caja repartidora

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC008

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Clase de protección	II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	4
Corriente máxima total [A]	10

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-15...80
Grado de protección	IP 67

# E10946



## Caja repartidora

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS


Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	28 x 60 x 125
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central		6
Tipo de conector		M12

Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	12 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

### Conexión eléctrica - Conexión

Conector: 1 x M23; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm




# E10946



## Caja repartidora

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

### Conexión



# E10946



## Caja repartidora

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

### Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 6 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm

