


E10968



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH050MSS0010H05

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima total [A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 68

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	15 x 15 x 43
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E10968



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH050MSS0010H05

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GY =	gris
WH =	blanco