

# E10975

## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH080MSS0002A06

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo




| | | |
|---|---|---|
| **Datos eléctricos** | | |
| Tensión de alimentación | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Corriente máxima total | [A] | 3 |
| **Condiciones ambientales** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Grado de protección | | IP 67 |
| **Datos mecánicos** | | |
| Dimensiones | [mm] | 15 x 15 x 43 |
| Materiales | | TPU |
| Material del cuerpo | | TPU |
| Material de la tuerca de unión | | latón, niquelado |
| **Notas** | | |
| Cantidad por pack | | 1 unid. |

# E10975

## Cable de conexión con conector hembra

**ADOGH080MSS0002A06**

### Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PUR / PVC, negro, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado




### Conexión




| | Colores de los hilos : |
|---|---|
| BN = | marrón |
| BU = | azul |
| GN = | verde |
| GY = | gris |
| WH = | blanco |
| YE = | amarillo |