




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH080MSS0010A06



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	2
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	468,7
Dimensiones	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10977



Cable de conexión con conector hembra


ADOGH080MSS0010A06

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, negro, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado



Conexión

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
WH =	blanco
YE =	amarillo