


E10980



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH080MSS0010A06



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	479
Dimensiones	[mm]	38,5 x 14,5 x 27,5
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10980



Cable de conexión con conector hembra


ADOAH080MSS0010A06

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, negro; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado



Conexión

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
WH =	blanco
YE =	amarillo