




Prolongador

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC026
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Sistema	Libre de halógenos
---------	--------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



E10982



Prolongador

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS

Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado

