




Prolongador con conector para válvulas

VVDAA041--S00,6H03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11417

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Sistema	Libre de halógenos
---------	--------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión		sí; (VDR)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado

Accesorios

Componentes incluidos	tornillo
	campo de rotulación

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Prolongador con conector para válvulas

VVDAA041--S00,6H03STGH030MSS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PUR, Libre de halógenos; 3 x 0,5 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

