


E10013



Conector hembra a cablear

SDOAJ040PLSFKPG



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	4; (...40 °C)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 65
Datos mecánicos		
Peso	[g]	31,4
Dimensiones	[mm]	43 x 25 x 36
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca de unión		PA
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10013



Conector hembra a cablear

SDOAJ040PLSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M18, acodado; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: PA



Conexión

