


E10058



Conector para válvulas a cablear

VALVE PLUG TYPE A



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Corriente máxima total	[A]	16
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...125
Grado de protección		IP 65
Datos mecánicos		
Peso	[g]	28
Dimensiones	[mm]	42 x 29 x 28
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10058



Conector para válvulas a cablear


VALVE PLUG TYPE A

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...1,5 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x conector para válvulas tipo A DIN, acodado; cuerpo: PA



Conexión

