




Conector hembra a cablear

SDOAC030--SFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 65

Datos mecánicos

Materiales PA

Material del cuerpo PA

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø ...6,5 mm

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x válvula tipo C DIN, acodado; cuerpo: PA



E10059



Conector hembra a cablear

SDOAC030--SFKPG

Conexión

