

E10064




Conector hembra a cablear

SDOAH042PLSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11510

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	30 x 18 x 35
Materiales		PBT; PA
Material del cuerpo		PBT / PA
Material de la tuerca de unión		PA
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10064



Conector hembra a cablear


SDOAH042PLSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 4...6 mm

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PBT / PA; bloqueo: PA



Conexión

