




Conector hembra a cablear

SDOAT050--SFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	20...250 AC/DC
-------------------------	-----	----------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 65

Datos mecánicos

Peso	[g]	65,2
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E10087



Conector hembra a cablear

SDOAT050--SFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...1,5 mm²; funda del cable: Ø 5...11 mm

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x Ø 28 mm, acodado; codificación: A; cuerpo: PA



Conexión

