

E10095




Conector hembra a cablear

SDOAH042ZDSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11510

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Salidas

Alimentación NPN

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 36 x 20 x 31

Materiales PA

Material del cuerpo PA

Material de la tuerca de unión Zinc conformado a presión, niquelado

Indicaciones / elementos de mando

Indicador Estado de conmutación 1 x LED, amarillo

Disponibilidad 1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10095



Conector hembra a cablear

SDOAH042ZDSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; Prensaestopa: PG 7

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado



Conexión

