




Conector hembra a cablear

SDOAH041PLSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Salidas		
Alimentación		NPN
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Grado de protección		IP 65
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	20 x 34 x 32
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca de unión		PA
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10099



Conector hembra a cablear

SDOAH041PLSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,5 mm²; Prensaestopa: PG 7

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: PA



Conexión

