


# E10108



## Conector hembra a cablear

SDOAH040PLSFKPG



| Datos eléctricos               |      |              |
|--------------------------------|------|--------------|
| Tensión de alimentación        | [V]  | < 250 AC     |
| Condiciones ambientales        |      |              |
| Temperatura ambiente           | [°C] | -40...85     |
| Grado de protección            |      | IP 67        |
| Datos mecánicos                |      |              |
| Peso                           | [g]  | 15,2         |
| Dimensiones                    | [mm] | 36 x 20 x 30 |
| Materiales                     |      | PBT          |
| Material del cuerpo            |      | PBT          |
| Material de la tuerca de unión |      | PA           |
| Notas                          |      |              |
| Cantidad por pack              |      | 1 unid.      |

# E10108



## Conector hembra a cablear

SDOAH040PLSFKPG

### Conexión eléctrica

bornes roscados: ...0,5 mm<sup>2</sup>; Prensaestopa: PG 7

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: B; cuerpo: PBT; bloqueo: PA



### Conexión

