




Conector macho empotrable

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Sistema	Contactos dorados
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 600 AC/DC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...100
Grado de protección	IP 68
Datos mecánicos	
Peso [g]	45,5
Rosca de montaje	1/2" NPT
Materiales	aluminio anodizado
Material del cuerpo	aluminio, anodizado
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

E10110



Conector macho empotrable

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Conexión eléctrica


, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; cuerpo: aluminio, anodizado; Contactos: dorado



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
GN = verde
RD = rojo
WH = blanco