


E10131



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040PLS0006E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...55 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 25 x 15 x 32

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Material de la tuerca de unión PUR

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: PUR



E10131



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040PLS0006E03

Conexión

