



# E10136



## Conector hembra a cablear

SDOGH042PLSFKPG



| Datos eléctricos                  |                       |                   |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Tensión de alimentación           | [V]                   | 10...30 DC        |
| Salidas                           |                       |                   |
| Alimentación                      |                       | PNP               |
| Condiciones ambientales           |                       |                   |
| Temperatura ambiente              | [°C]                  | -40...85          |
| Grado de protección               |                       | IP 67             |
| Datos mecánicos                   |                       |                   |
| Peso                              | [g]                   | 14                |
| Dimensiones                       | [mm]                  | 18 x 18 x 46      |
| Materiales                        |                       | PA                |
| Material del cuerpo               |                       | PA                |
| Material de la tuerca de unión    |                       | PA                |
| Indicaciones / elementos de mando |                       |                   |
| Indicador                         | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo |
|                                   | Disponibilidad        | 1 x LED, verde    |
| Notas                             |                       |                   |
| Cantidad por pack                 |                       | 1 unid.           |

# E10136



## Conector hembra a cablear

SDOGH042PLSFKPG

### Conexión eléctrica

bornes roscados: ...0,75 mm<sup>2</sup>; funda del cable: Ø 4...6 mm

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: PA



### Conexión

