E10194


Cable de conexión con conector hembra

ADOAG030--S0002E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E10217

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC/DC
Clase de protección		III
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	17 x 8 x 25
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10194

Cable de conexión con conector hembra


ADOAG030--S0002E03

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR



Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BK =	negro
BU =	azul