




Cable de conexión con conector hembra

ADOGG030--S0002E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC/DC
Clase de protección		III


Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	8 x 8 x 30
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR

Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica		
Cable: 2 m, PVC, negro, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)		

Conexión eléctrica - Toma		
Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR		



E10207



Cable de conexión con conector hembra

ADOGG030--S0002E03

Conexión



Colores de los hilos :

BN = marrón

BK = negro

BU = azul