




## Cable de conexión con conector hembra

ADOGA030MSS0005B03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 42

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca de unión latón, niquelado

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x 1/2", recto; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado




# E10212



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGA030MSS0005B03

### Conexión



Colores de los hilos :

GN = verde  
RD/BK = rojo / negro  
RD/WH = rojo / blanco