



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0005A02

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC


Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 43
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado

Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica		
Cable: 5 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm²		

Conexión eléctrica - Toma		
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm		




E10215



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0005A02

Conexión



BK = Colores de los hilos :
WH = negro
 blanco