

E10216




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0002A02

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC161

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 43
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10216



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0002A02

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PUR / PVC, negro, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



BK =
WH =

Colores de los hilos :
negro
blanco