




Cable de conexión con conector hembra

ADOAG032--S0002A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de halógenos	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección	III	
Salidas		
Alimentación	PNP	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección	IP 65	
Datos mecánicos		
Materiales	TPU transparente	
Material del cuerpo	TPU, transparente	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

E10218



Cable de conexión con conector hembra

ADOAG032--S0002A03

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: Snap-in



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul