
E10219

Cable de conexión con conector hembra

ADOAG032--S0005A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de halógenos
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 65
Datos mecánicos		
Peso	[g]	146,6
Materiales		TPU transparente
Material del cuerpo		TPU, transparente
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10219

Cable de conexión con conector hembra


ADOAG032--S0005A03

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: Snap-in



Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul