




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0010A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



| Datos eléctricos                  |                       |                   |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Tensión de alimentación           | [V]                   | 10...30 DC        |
| Salidas                           |                       |                   |
| Alimentación                      |                       | PNP               |
| Condiciones ambientales           |                       |                   |
| Temperatura ambiente              | [°C]                  | -25...90          |
| Grado de protección               |                       | IP 67             |
| Datos mecánicos                   |                       |                   |
| Dimensiones                       | [mm]                  | 27 x 15 x 39      |
| Materiales                        |                       | TPU transparente  |
| Material del cuerpo               |                       | TPU, transparente |
| Material de la tuerca de unión    |                       | latón, niquelado  |
| Indicaciones / elementos de mando |                       |                   |
| Indicador                         | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo |
|                                   | Disponibilidad        | 1 x LED, verde    |
| Notas                             |                       |                   |
| Cantidad por pack                 |                       | 1 unid.           |

# E10226



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0010A03

### Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: latón, niquelado



### Conexión



BN = Colores de los hilos :  
marrón  
BK = negro  
BU = azul