

E10255




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042ZDS0010A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC009
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	36 x 15 x 26
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión, niquelado
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10255



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042ZDS0010A03

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul