


E10279



Caja repartidora

ZDO4H055MSS0010H07

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Clase de protección	II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	4
Corriente máxima total [A]	12

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-15...80
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	18 x 54 x 82
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central	4

E10279



Caja repartidora

ZDO4H055MSS0010H07

Tipo de conector M12

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	4 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas


Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde / amarillo
GY =	gris
WH =	blanco
YE =	amarillo