

E10280




Caja repartidora

ZDO6H057MSS0005H09

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC019

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Clase de protección	II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	4
Corriente máxima total [A]	12

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-15...80
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	18 x 54 x 100
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU

E10280



Caja repartidora

ZDO6H057MSS0005H09

Número de puntos de conexión en el repartidor central	6
Tipo de conector	M12

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	6 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 6 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm




E10280



Caja repartidora

ZDO6H057MSS0005H09

Conexión



Colores de los hilos :

BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde / amarillo
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo