
E10296

Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0005F03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	27 x 15 x 39
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, antiadherente
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, antiadherente; Par de apriete: 0,5 Nm




E10296

Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0005F03

Conexión



Colores de los hilos :

BN =	marrón
BK =	negro
BU =	azul