
E10298

Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0005F03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	27 x 15 x 39
Materiales		TPU transparente
Material del cuerpo		TPU, transparente
Material de la tuerca de unión		latón, antiadherente
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10298

Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0005F03

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: latón, antiadherente



Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BK =	negro
BU =	azul