


E10301



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0010A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 43

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca de unión latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado




E10301



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0010A03

Conexión



BN =
BK =
BU =

Colores de los hilos :
marrón
negro
azul