


E10317



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040ZDS0010A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 68

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 47

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Material de la tuerca de unión Zinc conformado a presión, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado




E10317



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040ZDS0010A03

Conexión



BN =
BK =
BU =

Colores de los hilos :
marrón
negro
azul