


# E10318



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042VAS0005E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

### Salidas

Alimentación PNP

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Materiales TPU transparente

Material del cuerpo TPU, transparente

Material de la tuerca de unión inox (1.4404 / 316L)

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Par de apriete: 0,5 Nm




# E10318



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042VAS0005E03

### Conexión



Colores de los hilos :

|      |        |
|------|--------|
| BK = | negro  |
| BN = | marrón |
| BU = | azul   |