

E10346




Conector macho a cablear

SSTA040MSSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11505

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 125 AC / < 150 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		PBT
Material del cuerpo		PBT
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10346



Conector macho a cablear

SSTA040MSSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,5 mm²; funda del cable: Ø 4...6 mm

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PBT; bloqueo: latón, niquelado



Conexión

