




Prolongador

VDOAF032MSS00,6A03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11387

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



| Datos eléctricos                                                                  |                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Tensión de alimentación                                                           | [V]                   | 10...30 DC        |
| Clase de protección                                                               |                       | III               |
| Salidas                                                                           |                       |                   |
| Alimentación                                                                      |                       | PNP               |
| Condiciones ambientales                                                           |                       |                   |
| Temperatura ambiente                                                              | [°C]                  | -25...90          |
| Grado de protección                                                               |                       | IP 67             |
| Datos mecánicos                                                                   |                       |                   |
| Materiales                                                                        |                       | PUR               |
| Material del cuerpo                                                               |                       | PUR               |
| Material de la tuerca de unión                                                    |                       | latón, niquelado  |
| Indicaciones / elementos de mando                                                 |                       |                   |
| Indicador                                                                         | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo |
|                                                                                   | Disponibilidad        | 1 x LED, verde    |
| Notas                                                                             |                       |                   |
| Cantidad por pack                                                                 |                       | 1 unid.           |
| Conexión eléctrica - Conector macho                                               |                       |                   |
| Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado |                       |                   |



## Prolongador

VDOAF032MSS00,6A03STGH030MSS

### Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión



### Conexión eléctrica - Buchse



### Conexión



### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado