


# E10358



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSN0005A04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Campo de aplicación

Aplicación Zona Ex 1

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 15 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

### Parámetros de seguridad

Capacidad propia máx. [nF] 0,49

Inductancia propia máx. [μH] 10

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 43

Materiales TPU azul

Material del cuerpo TPU, azul

Material de la tuerca de unión latón, niquelado

### Notas

Notas En caso de utilización de conectores hembra en zonas potencialmente explosivas (ATEX), existen requisitos especiales para el cableado.  
Los requisitos de los reglamentos de instalación pertinentes deben ser respetados rigurosamente por el usuario bajo su propia responsabilidad.

Cantidad por pack 1 unid.

# E10358



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSN0005A04

### Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR / PVC, azul, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, azul; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



### Conexión



Colores de los hilos :

BK = negro  
BN = marrón  
BU = azul  
WH = blanco