




Cable de conexión con conector hembra

ADOGB030PLS0010E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC
-------------------------	-----	----------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	26 x 26 x 60
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		PA 6 GV

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: PA 6 GV




E10359



Cable de conexión con conector hembra

ADOGB030PLS0010E03

Conexión



BN = Colores de los hilos :
marrón
BU = azul
GN/YE = verde / amarillo