




Prolongador

VDOAH042MSS0002A04STAH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC038
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Datos mecánicos

Materiales	TPU
------------	-----

Material del cuerpo	TPU
---------------------	-----

Material de la tuerca de unión	latón, niquelado
--------------------------------	------------------

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, verde
-----------	-----------------------	----------------


	Disponibilidad	1 x LED, amarillo
--	----------------	-------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



E10374




Prolongador

VDOAH042MSS0002A04STAH040MSS

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR / PVC, naranja; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

