E10395

Prolongador

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC036

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación [V]		10...30 DC
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]		-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado

E10395

Prolongador

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
WH =	blanco
YE =	amarillo

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado