

# E11417



## Prolongador con conector para válvulas

VVDAA031MSS00,6H03STGH030MSS



### Campo de aplicación

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sistema            | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados |
| Libre de siliconas | sí                                                        |

### Datos eléctricos

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Tensión de alimentación [V]    | < 24 AC/DC |
| Protección contra sobretensión | sí; (VDR)  |
| Corriente máxima total [A]     | 3          |

### Condiciones ambientales

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
| Grado de protección       | IP 67    |

### Datos mecánicos

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Peso [g]                       | 76,7             |
| Materiales                     | PUR              |
| Material del cuerpo            | PUR              |
| Material de la tuerca de unión | latón, niquelado |

### Indicaciones / elementos de mando

|           |                       |                   |
|-----------|-----------------------|-------------------|
| Indicador | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo |
|-----------|-----------------------|-------------------|

### Accesorios

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Componentes incluidos | tornillo            |
|                       | campo de rotulación |

## Prolongador con conector para válvulas


VVDAA031MSS00,6H03STGH030MSS

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



### Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Conexión



### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: latón niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

