




Prolongador

VDOAH040MSS00,3H04STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC015
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Corriente máxima total	[A]	3
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección	IP 68	
Datos mecánicos		
Materiales	PUR	
Material del cuerpo	PUR	
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

Prolongador


VDOAH040MSS00,3H04STGH040MSS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

**Conexión eléctrica**

Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión**Conexión eléctrica - Toma**

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

